



| Servant | Dimensjoner | Vekt | Ordrenummer |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| uten overløp, med plattform til kranhull, kranhull på høyre side, Inkl. fastgjørelse, glassert på undersiden, 400 mm | | | |
| Farger | | | |
| 00 Hvit (alpin) 32 White Satin Matt | | | |
| Variant | | | |
| ● | 400 x 220 mm | 6,500 kg | 071740..00 |
| ● | 400 x 220 mm | 6,500 kg | 071740..00 |
| Infobox | | | |
| Kun i forbindelse med vannlås inkludert forlengelsesrør | | | |
| Sanitærporseelen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret. | | | |
| Tilbehør | | | |
| Bunnventil med deksel til servant uten overløp | 50 mm | 0,300 kg | 005024 |
| Anbefalte armaturer | | | |
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, | | | B21010001 |
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil, | | | B11010002 |
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, | | | B11010001 |
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil, | | | B21010002 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, | DE1010001 |
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil, | DE1010002 |
| 1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, | DE1011001 |
| 1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil, | DE1011002 |
| 1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, | TU1011001 |
| 1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil, | TU1011002 |
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, | TU1010001 |
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil, | TU1010002 |
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, | MH1010001 |
| 1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil, | MH1010002 |
| 1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15, | MH1011001 |
| 1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15, | MH1011002 |
| 1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15, | MH1012001 |

ME by Starck Servant # 071740..00 / 071740..00

|< 400 mm >|

1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,

MH1012002

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.