


ME by Starck Servant # 071945..00 / 071945..00 / 071945..10 / 071945..10

| < 450 mm > |



Servant	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
med overløp, med plattform til kranhull, glassert på undersiden, 450 mm			
Farger			
00 Hvit (alpin) 32 White Satin Matt			
Variant			
●	450 x 320 mm	9,800 kg	071945..00
●	450 x 320 mm	9,800 kg	071945..00
●	450 x 320 mm	9,800 kg	071945..10
●	450 x 320 mm	9,800 kg	071945..10
Sanitærporsele med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Egnede produkter			
Halvsøyle til # 071945, 165 x 230 mm	165 x 230 mm		085841
Anbefalte armaturer			
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			B21010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,			B11010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			B11010001

ME by Starck Servant # 071945..00 / 071945..00 / 071945..10 / 071945..10

|< 450 mm >|

1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	B21010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1010002
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1011001
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1011002
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	TU1011001
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	TU1011002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	TU1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	TU1010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar),	WA1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	WA1010002

ME by Starck Servant # 071945..00 / 071945..00 / 071945..10 /
071945..10

|< 450 mm >|

1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	MH1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 95 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	MH1010002
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	MH1011001
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	MH1011002
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	MH1012001
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	MH1012002
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1011001
1-greps armatur S FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1011002
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1012001
1-greps armatur S MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1012002

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.