



Servant til hjørne	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
med overløp, med plattform til kranhull, glassert på undersiden, 435 mm			
Farger			
00 Hvit (alpin) 32 White Satin Matt			
Variant			
●	435 x 380 mm	7,000 kg	072243..00
●	435 x 380 mm	7,000 kg	072243..00
Sanitærporselen med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Anbefalte armaturer			
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			B21010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,			B11010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			B11010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 101 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,			B21010002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,			DE1010001

1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1010002
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1011001
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 94 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1011002
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilstutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	TU1011001
1-greps armatur S FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilstutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	TU1011002
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilstutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	TU1010001
1-greps armatur S keramisk innmat, Fremspring 110 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilstutningsstørrelse DN15, Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	TU1010002

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.