



Servant, møbelservant	Dimensjoner	Vekt	Ordrenummer
med overløp, med plattform til kranhull, glassert på undersiden, 800 mm			
Farger			
00 Hvit (alpin)			
Variante			
●	800 x 480 mm	22,000 kg	2367800000
⊗	800 x 480 mm	22,000 kg	2367800060
Sanitærporsele med overflate i WonderGliss vil holde seg ren og se godt ut i lang tid fremover. Ved bestilling av WonderGliss, vennligst legg til et "1" som det ellefte siffer i modellnummeret.			
Tilbehør			
Push-open ventil til servant med overløp		0,400 kg	005052
Design vannlås		1,500 kg	005036
Vannlås til servant med utløpsrør 300 mm	1 1/4" mm	0,600 kg	005026
Egnede produkter			

D-Neo Servant, møbelservant # 2367800000 / 2367800060

|< 800 mm >|

Veggmontert servantskap 1 høy skuff, for D-Neo # 236780, 236980, 237080, 784 x 452 mm	784 x 452 mm	DE4255
Veggmontert servantskap 1 skuff, 1 høy skuff, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, for D-Neo # 236780, 784 x 452 mm	784 x 452 mm	DE4355
Veggmontert servantskap 1 høy skuff, for D-Neo # 236780, 236980, 237080, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25083
Veggmontert servantskap 2 skuffer, øverste skuff er med utskjæring til vannlås, for D-Neo # 236780, 784 x 455 mm	784 x 455 mm	K25283
Anbefalte armaturer		
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 113 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		C11020001
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 139 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		B11020001
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 139 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		B21020001
1-greps armatur til innbygging Normalstråle, keramisk innmat, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissett for skjulte tilkoplinger, Inkluderer: synlige deler, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, Fremspring 174 mm,		C11070003
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 139 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		B11020002
1-greps armatur til innbygging Normalstråle, keramisk innmat, Perlator med justerbar stråle, Tilslutningstype: Basissett for skjulte tilkoplinger, Inkluderer: synlige deler, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, Fremspring 225 mm,		C11070004
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 139 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		B21020002
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 107 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		A11020001
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 107 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,		A11020002
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,		DE1020001

1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1020002
1-greps armatur M FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	DE1021001
1-greps armatur M FreshStart keramisk innmat, sentrum kaldt vann, Fremspring 109 mm, fleksibel tilkoplingslange 3/8", Perlator med justerbar stråle, Normalstråle, Krom , Mulighet for temperaturgrense, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	DE1021002
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 116 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	CE1020002
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 116 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	CE1020001
1-greps armatur til innbygging Normalstråle, keramisk innmat, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Tilslutningstype: Basissett for skjulte tilkoplinger, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, Fremspring 200 mm,	CE1070004
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 122 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	WA1020001
1-greps armatur M keramisk innmat, Fremspring 122 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, Tilslutningsstørrelse DN15, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	WA1020002
1-greps armatur til innbygging Normalstråle, keramisk innmat, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningstype: Basissett for skjulte tilkoplinger, Inkluderer: synlige deler, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, Fremspring 202 mm,	WA1070004
1-greps armatur M keramisk innmat, projeksjon 129 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, med løft-opp-ventil,	MH1020001
1-greps armatur M keramisk innmat, projeksjon 129 mm, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Normalstråle, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar, uten bunnventil,	MH1020002
1-greps armatur til innbygging Normalstråle, keramisk innmat, kartusche med sprayplate som er enkel å rengjøre, Gjennomstrømningsmengde 5,0 l/min (3 bar), Tilslutningstype: Basissett for skjulte tilkoplinger, anbefalt driftstrykk 1 - 5 bar,	MH1070004
1-greps armatur M FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1021001
1-greps armatur M FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1021002

D-Neo Servant, møbelservant # 2367800000 / 2367800060

|< 800 mm >|

1-greps armatur M MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1022001
1-greps armatur M MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	CE1022002
1-greps armatur M FreshStart ,	MH1021001
1-greps armatur M FreshStart ,	MH1021002
1-greps armatur M MinusFlow ,	MH1022001
1-greps armatur M MinusFlow ,	MH1022002
1-greps armatur M FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1021001
1-greps armatur M FreshStart Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1021002
1-greps armatur M MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1022001
1-greps armatur M MinusFlow Tilslutningsstørrelse DN15,	WA1022002

Alle tegninger inneholder de nødvendige mål som er gjenstand for standard toleranser. De fremkommer i mm og er ikke bindende. Eksakte mål, spesielt ved særskilte tilpassede monteringsforhold, kan bare skaffes fra det ferdige porselensprodukt.